



### Pinza con regolazione a scatto, esecuzione brunita, Lunghezza complessiva: 250mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	706111 250
GTIN	4069515047029
Classe articolo	72B

#### Descrizione

**Esecuzione:**

Snodo passante con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. **Regolazione a scatto** con pulsante a molla che permette quindi una regolazione rapida direttamente sul pezzo. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti. Dentatura controrotante nella zona della ganascia posteriore per una presa aggressiva. Superficie fosfatata, ganasce lucidate. Manici ergonomici rivestiti in plastica antiscivolo.

**Norma:****DIN ISO 8976****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

#### Descrizione tecnica

Apertura per tubi	1.1/2 pollici
Impugnatura	rivestimento in plastica antiscivolo
Apertura per esagono	36 mm

## Scheda tecnica

Lunghezza complessiva	250 mm
Numero di scatti della regolazione micrometrica	14
Superficie	es. fosfatata
Norma	DIN ISO 8976
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Regolazione rapida	sì
Possibilità di regolazione precisa e rapida	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile