



### Vorteilspack Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Uni, 5 Stück



#### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG0753 M4     |
| GTIN          | 4069515042819 |
| Artikelklasse | GGN           |

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Fließbohrer Flach (ohne Kragen), **wie Nr. 080753**.

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

##### Verwendung:

Geeignet für Stahl, rostfreien Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing.

##### Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964, ER-Spannschlüssel Nr. 309680, HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180 sowie Halter HOLEX M-Drill Nr. 080750.

#### Technische Beschreibung

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| empfohlene Drehzahl | 2700 min <sup>-1</sup> |
| Materialstärke      | 0,7 - 2,5 mm           |
| Kernloch-Ø          | 3,7 mm                 |
| Schaft-Ø            | 6 mm                   |

## Datenblatt

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| empfohlene Antriebsleistung | 0,8 kW      |
| Inhalt                      | 5 St.       |
| Produktart                  | Fließbohrer |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG0753 M4