

Fiche technique



Clé mâle coudée 6 pans 90° – 100° longue, avec tête sphérique et tige courte revêtement par poudre, Hexagonal: 10mm



Données de commande

N° commande	627382 10
GTIN	7610733283125
Classe d'article	63D

Description

Exécution:

Tige extra courte avec angle flexible (90° – 100°), tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.

Avantage(s):

Angle flexible sur la tige courte (90° – 100°).

90° pour insérer: même les zones très difficiles d'accès sont facilement accessibles.

100° pour travailler: l'espace laissé libre pour les mains permet de garantir un travail sûr et agréable.

Matière(s):

Surface nickelée, chromée et **revêtue par poudre** pour une identification aisée grâce au codage couleur "Rainbow".

Description technique

Surface	revêtement par poudre
Longueur branche	230×28 mm
Hexagonal	10 mm
Matériau	Alliage spécial PB Swiss Tools
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Tête sphérique sur la branche longue	oui
Angle de 100°	oui
Branche courte	oui

Fiche technique

Exécution longue

oui

Type de produit

Tournevis