




Vorteilspack Klett-Schleifscheibe (A) Lochung 15fach



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5779 100
GTIN	4062406201807
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen. Die Rückseite ist mit Schlingenvelour kaschiert.

Klett-Schleifscheibe mit halboffener Streuung, Korund (A).

Entspricht 567790.

Verwendung:

Auf **Exzenterschleifern** mit Klettschleifteller z. B. Nr. 567990 (Staubabsaugung möglich).

Universelles **Allround-Produkt** für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen, Lacksystemen und Hölzern.

Universelles **Allround-Produkt** für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen, Lacksystemen und Hölzern.

Technische Beschreibung

Scheiben-Ø	150 mm
Körnung	100
Inhalt	300

Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 150 mm
Anzahl Absauglöcher	15
Antriebsmaschine	Exzenter Schleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Klett-Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Klett-Schleifscheibe (A) Lochung 15fach Körnung 100	567790 100
PU-Klett Schleifteller Außen-Ø 150 mm	567885 150

PU-KlettschleiftellerMultilochung Außen-Ø 150 mm

567887 150