



Fordelspakning LED-stiftlampe med akku



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG1361 160
GTIN	4067263138013
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:

Robust genopladelig LED-lommelygte i eloxeret aluminium. **2-trinskredsløb** med ekstra **Boost-funktion** giver en **fremragende lyseffekt** til alle anvendelsessituationer. Fokusering med én hånd muliggør en hurtig og enkel regulering af lyskeglen.

- **Opladnings- og afladningskontrol ved hjælp af farvet LED i kontakten.**
- **Lang funktionstid med konstant lyseffekt.**
- **USB-C-ladeport.**
- **Rullesikring.**
- **Med lampehoved, der kan fokuseres.**

Egenskab:

Indhold 5 stk

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel og akku. Med praktisk lommeclips.

Bemærk:

Egnede reservebatterier kan findes under nr. 081365

Teknisk beskrivelse

Batteritype	Lithium-ion
Lyskilde	LED-lampe
Lysnet, trin 2	50 lm
Lysvarighed, trin 2	3 h
Batterispænding	3,7 V
Samlet længde	154 - 161 mm
Hoved-Ø	18 mm
Akku-kapacitet	0,6 Ah
Lommelygtefunktion	Fokus
Energiforsyning	Akkudrevet
Vægt	41 g
Batteri, udskifteligt	ja
Brændetid	1 h
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Lysnet Boost	250 lm
Brændetid med Boost	30 s
Antal medfølgende akkuer	5
Lysnet	150 lm
CRI-værdi	>80
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

LED-stiftlampe med batteri Type 160	081361 160
Reservebatteri 10840	081365 10840