

Garant**WNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7140-2, Veľkosť: 080408**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2987 080408
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Počet kusov	50
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Tolerancia	M
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Technický list

Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 mm/min
Obsah	252070 HB7140-2
Počet výmien/rezných hrán	6
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2987 080408