

Garant

Bussola poligonale, 1/4 pollice lunga, Apertura: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	631439 10
GTIN	4062406264383
Classe articolo	61A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Aperture a tolleranze strette con profilo **HT-Drive** che non danneggia le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti. Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-L

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Bussole dodecagonali GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici (GARANT: n. art. 631442; HOLEX: n. art. 631452).

Descrizione tecnica

Apertura	10 mm
Lunghezza	50 mm

Scheda tecnica

Ø Lato uscita	14,5 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromata
Tipo di prodotto	Bussola