

Garant**Vyměnitelná břitová destička SCGT na střední obrábění 50 ks, HU7310,
Velikost: 09T304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3823 09T304
GTIN	4067263098188
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet kusů	50
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Obsah	260762 HU7310
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Řezný materiál	TK
Rohový radius	0,4 mm
Povlak	bez povlaku
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hlavní způsob použití	N

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCGT 09T304
Tolerance	G
Řezný materiál	HU7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3823 09T304