

**Garant****GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, Schacht-Ø / totale lengte L: 60/808****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 265076 60/808 |
| GTIN          | 4069515037518 |
| Artikelklasse | 29E           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Met modulaire aansluiting, geschikt voor systemen van andere producenten (bijv. Iscar).**

**Levering:**

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

**Opmerking:**

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!  $D_{\min} = 1/2 \text{ schacht-}\varnothing + H + \text{middenverplaatsing}$   
 $L_3$  snijkop. Nuttige lengte = totale lengte L verminderd met spanlengte (aanbevolen =  $3 \times D$ ).  
Gebruik **alleen met inwendige koeling** (temperatuurbestendigheid tot max. 100 °C).

**Technische beschrijving**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Montageschroevenset            | 269026 3    |
| Totale lengte L                | 808 mm      |
| Middenverplaatsing H basisdeel | 10 mm       |
| Aanbevolen spanlengte          | 180 mm      |
| niet spanbaar bereik S         | 309 mm      |
| Schacht-Ø                      | 60 mm       |
| Uitvoering                     | Staal       |
| Aantal koelkanalen             | 1           |
| Draadaansluiting               | G3/4        |
| Serie                          | Master Mute |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Trilling          | gedempt            |
| Inwendige koeling | ja                 |
| Producttype       | Boorstangbasisdeel |

### **Geschikte producten**

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/265076-60/808>