



Vorteilspack LED Stirnleuchte mit Akku



Bestelldaten

Bestellnummer	GG1493 300
GTIN	4067263137955
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

LED-Stirnleuchte mit breitem Lichtkegel für eine optimale Ausleuchtung des gesamten Arbeitsbereiches. Berührungsloses Ein-/Ausschalten durch Sensorsystem mit 2 Leuchtstufen.

Merkmal:

Inhalt 4 Stück

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel.

Technische Beschreibung

Lichtstrom Stufe 2	300 lm
Leuchtdauer	6 h
Anzahl enthaltener Akkus	4
Lichtstrom	100 lm
Gesamtlänge	78 mm

Gewicht	111 g
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
ATEX-Zone	keine
Leuchtdauer Stufe 2	2 h
Gesamtbreite	47 mm
IP-Schutzart	IP 65
Produktart	Stirnleuchte

Zubehör

LED Stirnleuchte mit Akku Typ 300

081493 300