

Garant**VCMT esztergalapka, simítás 30 darab, HB7130-2, Méret: 160404**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG3565 160404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 mm/min
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Tartalom	261372 HB7130-2
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p \max}$	2,5 mm
Váltólapka ISO kód	VCMT 160404

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Tűrés	M
Darabszám	30
Típus	HB7130-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3565 160404