

**Komplet ploskih lončastih magnetov z zaščitno ploščo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5944 38
GTIN	4067263137740
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

- Ploski magnet, vgrajen v jekleni plašč za zaščito.
- Namestitev magneta od spodaj skozi odprtino pod ugrezom.
- Magnetni material je temperaturno obstojen do maks. 450 °C (vel. 19 do 100 C).

Lastnosti:

Vsebina 10 kos

Uporaba:

Izdelava naprav.

Tehnični opis

Nazivna sila držanja	130 N
Ø	38,1 mm
Višina	10,35 mm
Ø pritrdilne izvrtine	5,2 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	550 °C
Površina materiala	Zid

Material magnetnega jedra

AlNiCo

Vrsta izdelka

Lončasti magnet

Pribor

Ploski lončasti magnet z zaščitno ploščo Ø 38 mm

085944 38