



Cenově výhodné balení - 3 ks nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce, 17dílná sada



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG6055 6
GTIN	4069515051682
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 – M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

3 ks sada nástrčných klíčů č. 630168 6.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hran: 12 ks č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7;8; 9; 10; 11; 12; 13

Vratidlo: 1 ks podobně č. 633029 vel. 116

Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632840 vel. 150

Prodloužení: 1 ks č. 632420 vel. 150

Kardanův kloub: 1 ks č. 633520 vel. 1/4

Ráčna: 1 ks č. 632090 vel. 1/4

Uložení v: ABS-muovilaatikko

Technický popis

Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	4-13 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Počet dílů	17
Obal	ABS-muovilaatikko
Délka	257 mm
Šířka	149 mm
Výška	47 mm
Druh produktu	Nástrčné klíče
USP1	3 ks sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce, 17dílná sada

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6055 6