

Garant

Waterpas met inschakelbare magneet, 5 stuks, Lengte: 250mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG4607 250
GTIN	4069515042697
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel, geëloxeerd aluminiumprofiel. Vlak en **prismatisch meetvlak**. De **inschakelbare magneet** werkt op vlakke oppervlakken en bijv. **ook op buizen**. Randloze libellen met loepeffect geven een vertekeningsvrij zicht op de luchtbelllen. Verticale libel op de kopse kant ook van bovenaf zeer goed afleesbaar. **Maximale afwijking bij bovenhands meten: 0,5 mm/m**. Met een schakelbare magneet.

Callout:

Magneetschakelaar

Kopse libel

vanuit bijna elke positie zonder problemen af te lezen.

Levering:

5x waterpas nr. 467010 gr. 250.

Technische beschrijving

Maximale afwijking in normale positie	0,5 mm/m
Aantal libellen verticaal	1
Handgreep	nee
Aantal libellen horizontaal	1
Lengte	250 mm
Magneet	inschakelbaar

Gegevensblad

Producttype	Waterpas
USP1	Waterpas

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG4607 250