



Llave acodada hexagonal, larga fosfatado, Hexágono: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	626125 10
GTIN	4045197922045
Clase de artículo	62B

Descripción

Ejecución:

Vástago acodado según DIN ISO 2936 L, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.
Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz).
Superficie fosfateada al manganeso.

Nota:

Destornillador acodado HOLEX disponible también en pulgadas (n.º 626108 y n.º 626128).

Descripción técnica

Longitud de los lados	234×50 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/626125-10>