

Garant**Plăcuță amovibilă VBGT cu prelucrare medie 50 buc., HU7310, Dimensiuni: 160408****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3829 160408
GTIN	4067263098461
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Strat de acoperire	neacoperită
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Număr de bucăți	50
Cuprins	261234 HU7310
Adâncime de aşchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBGT 160408
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	N
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	2

Fișă de date

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,5 mm
Toleranță	G
Categorie	HU7310
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3829 160408