

Garant**GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski, Ø drške / ukupna duljina L: 40/408****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265076 40/408
GTIN	4069515037440
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:****S modularnim sučeljem, pogodno za sustave drugih proizvođača (npr. Iscar).****Dio isporuke:**

Adapter za priključak rashladnog sredstva.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S! $D_{min.} = 1/2 \text{ Ø drške} + H + \text{udaljenost vrha od osi } L_3 \text{ rezne glave}$. Korisna duljina = ukupna duljina L minus duljina stezanja (preporučeno = $3 \times D$). Koristite **samo s unutarnjim hlađenjem** (otpornost na temperature do maks. 100° C).

Tehnički opis

Garnitura vijaka za montažu	269026 3
Ø drške	40 mm
Ukupna duljina L	408 mm
preporučena duljina stezanja	120 mm
područje koje se ne može pritezati S	144 mm
Izvedba	Čelik
Broj rashladnih kanala	3
Priključni navoj	G1/2
Serijska	Master Mute
Vibracija	prigušeno

List s podacima

Unutarnje hlađenje

da

Vrsta proizvoda

Prihvat držača za tokarenje

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/265076-40/408>