



GARANT Master Mute Bohrstangenschaft HSK-T schwingungsdämpfend, HSK-T 63, Schaft-Ø / Nutzlänge L1: 20/90mm



Bestelldaten

Bestellnummer	265060 20/90
GTIN	4069515026307
Artikelklasse	29E

Beschreibung

Ausführung:

Mit modularer Schnittstelle, passend für Systeme anderer Hersteller (z. B. Iscar).

Passend für:

GARANT Master Mute Wechselschneidköpfe Nr. 265100 – 265377.

Hinweis:

Die Nutzlänge erweitert sich um die Länge L des jeweiligen Wechselschneidkopfs. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	146 mm
Schaft-Ø	20 mm
Montageschrauben-Set	269026 1
Serie	Master Mute
Anzahl Kühlkanäle	3
Aufnahme	HSK-T 63
Schwingung	gedämpft
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3

Datenblatt

Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft