

**Pistola neumática de seguridad con tubo de montaje fijo „StarTip“, Longitud del tubo de soplado: 90mm****Datos de pedido**

Número de pedido	080251 90
GTIN	2050000970269
Clase de artículo	08A

Descripción**Ejecución:**

Pistolas neumáticas con caudal de aire regulable sin escalonamiento, peso reducido, opciones de suspensión flexibles y manejo sencillo.

Pistola neumática de seguridad (serie 208) con boquilla silenciosa (79 dB(A)).

Contiene seis salidas separadas, lo cual tiene un efecto de amortiguación; además, la pistola de soplado cumple los estándares de seguridad OSHA.

Aplicación:

Para aumentar la potencia, la rentabilidad y la seguridad de instalaciones de aire comprimido industriales.

Suministro:

Incluye boquilla insertable de acero n.º 080290 tam. 1/4.

Nota:

La serie CEJN 320 corresponde al estándar europeo 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.

Descripción técnica

Longitud del tubo de soplado	90 mm
Ruido de soplado	79 dB(A)
Valor del flujo	190 l/min
Tipo de producto	Pistola

Accesorios

Escudo protector transparente para pistola neumática Ø
exterior 100 mm

080256 100

Juego de soportes magnéticos Serie

080261

Entrerrosca con rosca exteriorJuego de 5 piezas Rosca
exterior conexión 1/4 pul

080290 1/4