

Juego de espigas de verificación en caja de madera Clase de tolerancia 1, Tipo: 81



Datos de pedido

Número de pedido	483801 81
GTIN	2050001056986
Clase de artículo	48A

Descripción

Ejecución:

De acero de alta calidad para calibres, templado (60 ± 2 HRC) y revenido. Los juegos de espigas de verificación se presentan en una caja de madera en la que se encuentran grabadas los taladros (a partir de $\varnothing 1,5$ mm, las espigas de verificación también están grabadas). Longitud de espiga de verificación 40 mm hasta $\varnothing 0,99$ mm; por encima, 70 mm. De $\varnothing 0,1$ mm a $\varnothing 2,49$ mm en ambos lados con chaflán, a partir de $\varnothing 2,5$ mm en un lado con chaflán.

Clase de tolerancia 1: $\varnothing$ espiga $\pm 0,001$ mm.

Aplicación:

Para trabajos en perforadoras de plantillas o en la fabricación de herramientas y dispositivos, p. ej. para la medición de tolerancias de perforación, para comprobación de posición de perforaciones, el control de la distancia entre dos perforaciones, dimensiones de roscas o ruedas dentadas, así como para comprobaciones de perfiles y ángulos, etc.

Descripción técnica

Altura de paso	0,05 mm
Intervalo de medida nominal	1 - 5 mm
Número de espigas de verificación	81

Hoja de datos

Norma	DIN 2269
Clase de tolerancia	1
Dureza	60 ± 2 HRC
Material	Acero calibre
Embalaje	caja estable
Calibración	S18
Tipo de producto	Espiga de verificación

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/483801-81>