

Garant

Flessometro 10 pz., Lunghezza: 5m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG4603 5
GTIN	4069515042673
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Un flessometro di qualità particolarmente elevata con un alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro e riavvolgimento automatico del nastro.

Le superfici di contatto e i pulsanti di arresto sono rivestiti in **Haptoprene bicomponente** per garantire un'impugnatura perfetta.

I cuscinetti radenti in Teflon garantiscono lo scorrimento delicato ed estremamente leggero.

L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali traumi.

Profilo in alluminio integrato sulla parte inferiore per una posizione precisa.

Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L'aggiunta di un sistema antiriflesso assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.

Risoluzione mm

Fornitura:

10x flessometro n. art. 461900 dim. 5.

Descrizione tecnica

Lunghezza del nastro	5 m
Taratura	G1
Altezza corpo	69 mm

Scheda tecnica

Norma	EG II
Lunghezza corpo	70 mm
Larghezza del nastro	16 mm
Larghezza corpo	30 mm
Tipo di prodotto	Flessometro
USP1	Flessometro

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG4603 5