



Master Mute barra de mandrinar A.. SCLCL 95°, para plaquitas de corte reversibles CC.., izquierda



Datos de pedido

Número de pedido	265009 32/09
GTIN	4069515024570
Clase de artículo	29E

Descripción

Ejecución:

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

Es posible acortar la barra de perforación hasta una longitud de L_{\min} . Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descripción técnica

Ø de mango D_s	32 mm
Código ISO Soporte	A32X SCLCR/L09
Tornillo para calzo	269013 8
Ø perforación previa mínima D_{\min}	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 50
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Calzo	269005 17
Tamaño de placa	9 mm
Longitud total L	288 mm
Desplazamiento central L_3	22 mm
Norma	Norma de fábrica
Ángulo de ajuste κ	95 grados

Hoja de datos

Longitud de voladizo L ₁	192 mm
Serie	Master Mute
L _{min}	192 mm
Tipo de boca	izquierda
Forma del mango	Acero
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265009-32/09>