



Voordeelverpakking 10 stuks penseelborstel met gedraaide draad, staaldraad



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5748 19X0,35
GTIN	4067263136200
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Glad, **gedraaid** draad, geperst in stalen huls, **schacht-Ø 6 mm**, gelijkmatige draaddichtheid, uiterst slijtbestendig.

Komt overeen met nr. 574850.

Toepassing:

Voor het afbramen, het verwijderen van slakken en voor alle middelzware tot zware borstelwerkzaamheden. De **borstel gaat afhankelijk van het toerental meer of minder ver open en kan daardoor ook in krappe ruimtes** komen, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van behuizingen.

Levering:

10x penseelborstel met gedraaide draad nr. 574850 gr. 19X0,35.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	6 mm
Borstel-Ø D ₁	19 mm

Aantal gedraaide draaddelen	6
Lengte borsteldeel H ₁	28 mm
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Borsteldraaddikte	0,35 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Penseelborstel

Accessoires

Penseelborstel met gedraaide draadStaaldraad Borstel-Ø D1× borsteldraaddikte 19X0,35 mm	574850 19X0,35
--	----------------