



## Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 50 ks, HBT130, Velikost: 11T304



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG2669 11T304 |
| GTIN           | 4067263096580 |
| Třída artiklu  | GGN           |

### Technický popis

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Hlavní způsob použití                | M                  |
| Obsah                                | 260507 HBT130      |
| Počet výměn/řezání                   | 2                  |
| Řezný materiál                       | TK                 |
| Hloubka řezu $a_{p\ max}$            | 2,75 mm            |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,3 - 2,5 mm       |
| Rohový rádius                        | 0,4 mm             |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 50 - 200 mm/min    |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování        |
| Povlak                               | TiCN               |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 11T304        |
| Posuv $f$                            | 0,05 - 0,35 mm/ot, |

## Technický list

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Počet kusů                | 50                                              |
| Hloubka řezu $a_{p \min}$ | 0,25 mm                                         |
| Řezný materiál            | HBT130                                          |
| Podmínky řezu             | lehce přerušovaný                               |
| Lamač třísek              | MM                                              |
| Druh produktu             | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2669 11T304