

**Jeu de tuyaux en PU High Vis avec raccord de sécurité en acier eSafe Ø 11x16 mm, Longueur de tuyau utile: 10m****Données de commande**

N° commande	080247 10
GTIN	7391390442239
Classe d'article	08A

Description**Exécution:**

Tuyau en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force.

Kit de tuyaux en couleur de signalisation verte (High-visible).

Livraison:

Avec raccord rapide de **sécurité** en acier et raccord en acier.

Description technique

Ø int. tuyau	11 mm
Ø ext. tuyau	16 mm
Couleur	vert
Pression de service max.	16 bar
Raccord du raccord mâle	1/4 pouce
Longueur de tuyau utile	10 m
Type de produit	Tuyau

Accessoires

Raccords de sécuritéFiletage extérieur Filetage extérieur du raccord 1/2 pouce

080285 1/2

Raccords avec filetage extérieurJeu de 5 pièces Filetage extérieur du raccord 1/2 pouce

080290 1/2