

**Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 10mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | GG6040 10     |
| GTIN             | 4069515050692 |
| Klasa artykułu   | GGN           |

**Opis****Wykonanie:**

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

**w dostawie::**

5 szt. kluczy płasko-oczkowych z grzechotką nr 614805 10.

**Opis techniczny**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| wysokość szczęk $h_1$ | 5 mm    |
| szerokość szczęk b    | 21,9 mm |
| rozwartość klucza     | 10 mm   |
| Ø pierścienia D       | 20,9 mm |
| długość klucza L      | 153 mm  |

## Karta danych

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| rozwartości kluczy                  | metryczny                                              |
| wysokość pierścienia h <sub>2</sub> | 7,6 mm                                                 |
| liczba zębów                        | 72                                                     |
| luz                                 | 5 stopni                                               |
| materiał                            | Stal chromowo-wanadowa                                 |
| powierzchnia                        | chromowane na mat                                      |
| Rodzaj produktu                     | Klucze do śrub                                         |
| USP1                                | 5 szt. kluczy płaskich / kluczy oczkowych z grzechotką |

### Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG6040 10