

Garant**Suuritehoinen ruuvipuristin, Leukojen leveys: 125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	362240 125
GTIN	4069515027199
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- Pitkittäis- ja poikittaisurilla varustettu perusrunko takaa puristimen tarkan ja nopean kohdistuksen molempiin suuntiin.
- Huoltovapaa suurtehokara takaa tasaisen paineentuoton kulutusta kestävän, täysin mekaanisen tehostimen ansiosta.
- Laadukasta pallografiittivalua, karkaistu ja hiottu työkappaleen tuki sekä tarkkuushiotut liukupinnat.
- Haluttu puristuspaine voidaan esivalita – asennossa 0 ilman korkeaa painetta.
- Ei puristusvoiman menetystä.
- Vaihdettavat leuat on karkaistu ja hiottu.
- Korkeustoleranssi – 0,03 mm.
- Nopea asetus kahdella tarkkuusurakappaleella tarkasti valmistetussa kiinnittimen urassa.

Käyttö:

- Väriinättömään ja ehdottoman pitävään kiinnittämiseen suurta lastuamis- ja syöttötehoa käytettäessä.
- Yhtenäinen alustakorkeus mahdollistaa tehokkaan työskentelyn useilla ruuvipenkeillä samanaikaisesti.

- **Kiinnitys tapahtuu kammella, jolloin korkeat puristusvoimat saavutetaan mahdollisimman pienellä ponnistuksella enintään kahdella karan kierroksella.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 kiinnitysrautaa, 1 parin sileitä kiinnitysleukoja, käsikammen.

Tekninen kuvaus

Kierteen koko d ₁	M8
Kiinnitysalue b II	98 - 202 mm
Kiinnitysvoima	40 kN
Perusrungon pituus a	427 mm
Paino	30 kg
Kiinnitysalue b I	0 - 102 mm
Leukojen leveys	125 mm
L ₄	508 - 710 mm
Alustan kork. G +0,02	78 mm
L ₂	85 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	HD-GARANT
Perusrungon korkeus c	118 mm
L ₃	45 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin