

Garant

Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück, HB7020-2



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2450 120404
GTIN	4067263093084
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Inhalt	251222 HB7020-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2450 120404