



Vorteilspack Schraubensicherung 5 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3313 55-03
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.

Mittelfest – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.

Hochfest – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich. Mittelfest, als Schraubensicherung und Gewindedichtung verwendbar, bis 200 °C, auch für passive Materialien, kennzeichnungsfrei.

Lieferumfang:

5 x Schraubensicherung Mittelfest, 50 ml, Nr. 083313 55#03.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Handfestigkeit nach	10 - 20 min
maximales Spaltmaß	0,25 mm
Farbe	blau
Füllmenge	50 ml
Chemische Basis	anaerobic methacrylate
Festigkeitsklasse	mittelfest
Funktionsfestigkeit nach	1 - 3 h
geeignet für Einsatzbereich	ölige Oberflächen
geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
Lagertemperatur	20 °C
Dichte	1,1 g/cm ³
Herstellerbezeichnung	55-03
Haltbarkeit ab Herstell datum	12 Monat
Flammpunkt	100 °C
minimales Losbrechmoment	18 - 23 Nm
Form	flüssig
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 200 °C
Eigenschaft	verhindert ein Festfressen
Eigenschaft	abdichtend
Eigenschaft	kennzeichnungsfrei
Eigenschaft	thixotrop
Eigenschaft	vibrationsbeständig
für Gewindegröße M bis	M36
geeignet für Material	Metall
Dynamische Viskosität	900 - 1500 mPas
Demontage	mit normalem Werkzeug
Produktnamensattribut	50 ml
Produktart	Schraubensicherung

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3313 55-03
