

Garant**SCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7120-1,
Velikost: 120408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3534 120408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fini obdelava
Toleranca	M
Globina reza $a_{p\max}$	4,25 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	260766 HB7120-1

Podatkovni list

število kosov	30
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3534 120408