

Garant**CNMG otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7035-2, Veľkosť: 120404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2406 120404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 350 mm/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm

Technický list

Počet výmien/rezných hrán	4
Obsah	250058 HB7035-2
Počet kusov	50
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2406 120404