HOLEX

Lamellrondell (ZA) kornstorlek 120 fin, Hyls-Ø×hylsbredd: 30X30mm

Beställningsdata

Ordernummer	553823 30X30
GTIN	4045197723208
Artikelklass	52E

Beskrivning

Utförande:
Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.
Slipdukslameller av zirkoniumoxidväv (ZA) som är tätt packade runt en stabil kärna. Den jämna nedslitningen av de enskilda lamellerna frisätter ständigt ny slipduk, vilket ger en flerfaldig ökning av livslängd och slipeffekt.
Användningsdata:
Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning – även på kanter.
För aggressiv ytslipning som alternativ till sliphylsor och lamellslipstift. Används endast i sliprullens löpriktning. Löpriktningen anges på hylsans kärna.
Passar till:
Expanderande sliprulle nr 553600.

Teknisk beskrivning

Hylsbredd	30 mm
maximalt varvtal:	19100 min^{-1}
Kornstorlek	120
Hyls-Ø	30 mm
Utvändig Ø	45 mm
finhetsgrad	fin
Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA
Hylstyo	cylindriska
Produktslag	Lamellrondell

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm^2	lämplig		
Stål < 1400 N/mm^2	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
torrt	lämplig		

Lämpliga produkter

https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/553823-30X30