

Kalibrace Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry, Maximální rozsah měření: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	021000 200
GTIN	2050002055551
Třída artiklu	49X

Popis

Provedení:

Všeobecné informace:

Kalibrace je nezbytnou součástí zajištění kvality. Jako váš partner pro kalibraci vašich měřicích a zkušebních nástrojů se staráme o kompletní zpracování včetně bezpečné přepravy. Přitom zaručujeme kalibraci v souladu s normami a při dodržení všech příslušných předpisů a standardů vaší společnosti.

Tovární kalibrace (ISO):

Tovární kalibrace nabízí cenově výhodnou alternativu akreditované kalibrace (např. DAkkS). Je odvoditelná od továrního standardu (ne podle národních norem jako u jiných akreditovaných certifikací) a splňuje v řadě oblastí potřebné standardy. Laboratoře našeho kalibračního partnera vždy pracují v souladu s normou DIN EN ISO/IEC 17025, která zajišťuje zpětné vysledování kalibrace a vzorků na nejvyšší úrovni.

Doporučení:

Díky odbornému ošetření a pravidelné rekálibraci můžete prodloužit životnost svých zkušebních prostředků a chránit je před poškozením a nadměrným opotřebením. Důležité v této souvislosti: Komplexní školení zaměstnanců o manipulaci s měřicími a zkušebními prostředky.

Upozornění:

Kalibrační servis lze objednat pouze ve spojení s odpovídajícím artiklem. Který kalibrační servis je pro který produkt možný, je vždy uvedeno na měřicích zařízeních s možností kalibrace.

Technický popis

Maximální rozsah měření	200 mm
Druh produktu	Kalibrace
Akreditováno	ne
Vhodné pro	Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry
Kalibrování	A1