

Garant**CNMG otočná rezná platnička, hrubovanie 30 kus, HB7130-2, Veľkosť: 120416****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2913 120416
GTIN	4067263094074
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Počet kusov	30
Počet výmien/rezných hrán	4
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Obsah	250328 HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	1,05 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	4.25 mm

Technický list

Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 mm/min
Uhlový Polomer	1,6 mm
Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2913 120416