

Garant

Plaquette WNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 060408



Données de commande

N° commande	GG2987 060408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Quantité	50
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2 mm
Sommaire	252064 HB7140-2
Nombre de changements/dents	6
Rayon d'angle	0,8 mm
Revêtement	revêtu

Fiche technique

Code ISO plaque	WNMG 060408
Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a _p	0,5 - 4 mm
Tolérance	M
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaque pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2987 060408