

**Ringgaffelnøgler, forkromet, Nøglestørrelse: 7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG6037 7
GTIN	4069515050609
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

5 stk. ringgaffelnøgle nr. 613950 7.

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	110 mm
maks. kæbehøjde h1	4 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglestørrelse	7 mm

maks. ringhøjde $h_{2\text{ maks.}}$	7 mm
Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Ringstilling	15 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgler
USP1	5 stk. ringgaffelnøgle

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG6037 7