

**Plăcuță amovibilă DNMG cu prelucrare medie 30 bucăți, HBT130, Referință: 150612****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3966 150612
GTIN	4067263094456
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	40 - 180 mm/min
Codificare finisare / degroşare	Degroşare
Adâncime de aşchiere $a_{p\max}$	3,75 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Cuprins	250787 HBT130
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	TiCN
Adâncime de aşchiere $a_{p\min}$	0,8 mm
Avans f	0,15 - 0,55 mm/rot

Fișă de date

Adâncime de tăiere a_p	2 - 6 mm
Aplicația principală	M
Rază la colț	1,2 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	MR
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3966 150612