

**Filterregulator, Indvendig gevind-Ø: 1/4tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080011 1/4
GTIN	4047322682671
Artikelklasse	08A

Beskrivelse**Udførelse:**

Vedligeholdelsesenhed i modulserie („multifix“-system), bestående af reduktionsventil, tågesmører og filter. Reguleringsområde 0,5 – 10 bar, driftstryk maks. 16 bar, driftstemperatur maks. 60 °C.

Filterregulator med polycarbonatbeholder og manometer.

Fordel:

Vedligeholdelsesenheden kan indstilles separat, f.eks. med flere trykventiler, uden tågesmører (til oliefriske værktøjer) osv.

Anvendelse:

Til anlæg i trykområdet op til 16 bar. Kompatibel med mærkerne CEJN, RECTUS og JW. L.

Teknisk beskrivelse

Højde (H)	190 mm
Indvendig gevind-Ø	G1/4 tommer
Produkttype	Trykventil

