

Garant**Master Mute vyvrtávacie tyče A.. SCLCL 95°, na otočné rezné platničky CC., vľavo****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265009 06/04
GTIN	4069515024501
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy. Karbidom zosilnená stopka.

Upozornenie:

Možnosť skrátenia vyvrtávacích tyčí až do dĺžky L_{min} . Používajte **len s vnútorným chladením** (teplotná odolnosť do max. 100 °C).

Technický opis

Celková dĺžka L	96 mm
Dĺžka výčnelku L_1	66 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Držiak ISO-kód	A06X SCLCR/L04
Ø stopky D_s	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0401..
Odsadenie stredu L_3	3,5 mm
Séria	Master Mute
Veľkosť doštičiek	4 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	8 mm
Norma	Výrobná norma
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 53

Technický list

Druh použitia	ľavé
Prevedenie stopky	Oceľ
Kmitanie	tlmené
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Použitie	Čelné sústruženie
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/265009-06/04>