

Garant**Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, Ø queue / longueur totale L: 40/528****Données de commande**

N° commande	265076 40/528
GTIN	4069515037457
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Avec interface modulaire, compatible avec les systèmes d'autres fabricants (par ex. Iscar).

Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S! $D_{\min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe } L_3$.

Longueur utile = longueur totale L moins la longueur de serrage (recommandation = $3 \times D$).

Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

Description technique

Plage non serrable S	196 mm
Jeu de vis de montage	269026 3
Long. serrage recommandée	120 mm
Ø queue	40 mm
Longueur totale L	528 mm
Exécution	Acier
Nombre de canaux de lubrification	3
Raccord fileté	G1/2
Série	Master Mute
Vibration	amorti

Fiche technique

Arrosage interne

oui

Type de produit

#Corps de barre d'alésage

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265076-40/528>