

**Pachet lanterne de buzunar cu LED, negri cu baterii****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1533 94
GTIN	4067263137986
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Lanternă cu LED de buzunar, de calitate, durabilă și robustă, din aluminiu eloxat. **Cea mai modernă tehnologie LED cu putere excepțională de iluminare.**

- **Protecție la rostogolire involuntară.**
- **Buton acoperit cu cauciuc.**

Cu cap de lampă **focalizabil.**

- **Mic și ușor de manevrat, dar cu putere mare de iluminare.**
- **Cu inel practic de închidere.**

Caracteristică:

Conținut: 5 buc.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Flux luminos	35 lm
Tip de baterii	Micro, AAA

Zonă ATEX	nu există
Număr de baterii incluse	5
Funcție de lanternă de buzunar	Focalizare
Durata de iluminare	7 h
Lungimea totală	94 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Clasă de protecție IP	IP 54
Tip produs	Lanternă de buzunar

Accesorii

Lanternă de buzunar cu LED, neagră cu baterii Tip 94	081533 94
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081551 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081552 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081553 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081554 LR3
Baterii litiu-metal Dimensiune internațională LR3	081559 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3