

Garant**Power Q -pikasyöttöjyrsin lieriövarrella kääntöterille XD..****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212814 30/2
GTIN	4045197939265
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	44 mm
Porrastuskulma α_{max}	4,42 astetta
Sopiva kääntöterä	XDM.120516
$\varnothing D_3$	14 mm
Ulkonema L_1	120 mm
Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L_{ges}	200 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Terän $\varnothing D_c$	30 mm
Varren $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	10,34 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,5 mm

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	58 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	11 astetta
Varren muoto	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP