



**PU-spiralslange 1/4 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe Ø 8×12 mm,
Anvendelig slangelængde: 2m**



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080248 2
GTIN	7391390275448
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-spiralslange med god fjederreturkraft. Temperaturbestandig fra -20 til +60 °C. Maksimalt driftstryk 16 bar. I overensstemmelse med ISO-standarden B.

Bemærk:

CEJN-serien 310 er egnet til markederne Beneluxlandene, Frankrig, Nordamerika og Norge.

Teknisk beskrivelse

Anvendelig slangelængde	2 m
Farve	blå
maks. sprængtryk	35 bar
maks. driftstryk	10 bar
Tilslutning, stiknippel	1/4 tomme
Indvendig slange-Ø	8 mm
Tilslutning, lynkobling	1/4 tomme
Udvendig slange-Ø	12 mm
Materiale	PU-spiralslange

Produkttype

Slange

Tilbehør

Sikkerhedskobling med slangetilslutningUdvendt gevind
Udvendt tilslutningsgevind 1/4 tommer

080276 1/4

Nippel med udvendigt gevindSæt med 5 dele Udvendt
tilslutningsgevind 1/4 tommer

080300 1/4