

**Garant**

### Mandrins de perçage Type AD, BT 50, Plage de serrage: 1-16mm



#### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 303172 1-16   |
| GTIN             | 4045197937971 |
| Classe d'article | 31B           |

#### Description

##### Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche.

Précision de concentricité < 20 µm.

- Exécution étroite.**

- Apport de lubrifiant ciblé sur les outils avec arrosage interne.**

- Couples de retenue optimum au niveau de l'outil.**

Avec arrosage interne max. 50 bars.

##### Livraison:

Avec **clé de serrage**.

##### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

#### Description technique

|   |           |
|---|-----------|
| Plage de serrage                        | 1 - 16 mm |
| Clé de serrage Torx® de recharge 625220 | TX25      |
| Ø ext. D                                | 50 mm     |

## Fiche technique

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Longueur de col cote A                                 | 106 mm                           |
| Support  | BT 50                            |
| Norme de porte-outils                                  | ISO 7388-2                       |
| Norme de porte-outils                                  | JIS B6339                        |
| Forme  | AD                               |
| Arrosage interne                                       | Oui, à 50 bars max.              |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation   | G 2,5 à 25 000 min <sup>-1</sup> |
| Précision de concentricité                             | ≤ 20 µm                          |
| Couple de serrage maximal M <sub>d<sub>max</sub></sub> | ≤ 14 Nm                          |
| Type de produit  | Mandrins de perçage              |

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/303172-1-16>