

**Automatische slangoproller, bruikbare slanglengte: 15m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080066 15
GTIN	4062406284626
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

Automatische slangoproller in kunststof behuizing. Flexibele PU-slang voor perslucht met knikbescherming. Geïntegreerde **slanggeleiding**. Zwenkbare houder voor wandmontage.

Technische beschrijving

Aansluiting uitgang	3/8 inch
bruikbare slanglengte	15 m
Maximale werkdruk	20 bar
Aansluiting ingang	3/8 inch
Slang binnen-Ø	10 mm
Behuizing diepte	220 mm
Behuizing hoogte	400 mm
Behuizing breedte	465 mm
Producttype	Slangoprollers

