


Garant**Pachet promoțional burghiu elicoidal TiAlN HSS-E, 10 bucăți****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1117 3,7
GTIN	4069515043595
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Burghiu ultraperformant pentru rezultate deosebite. Găuri precise datorită vârfului în cruce optimizat și șlefuirii pe 4 părți. Cu ajutorul profilului special al canalelor de așchii, se obține o reducere considerabilă a forțelor de așchiere.

Similar cu cod 114580.

Recomandare:**Adâncime maximă de găurire:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Descriere tehnică

Avans f pentru INOX > 900 N/mm ²	0,02 mm/rot
Toleranță Ø nominal	h8
Ø nominal D _c	3,7 mm
Coadă tip	Coadă cilindrică
Ø cozii D _s	3,7 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	33,5 mm
Unghiul la vârf	118 grad

Fișă de date

Lungimea canalului de aşchii L_c	39 mm
Cuprins	10
Lungimea totală L	70 mm
Număr de dinţi Z	2
Standard	DIN 338
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS E
Unghiul elicei	35 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	verde
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	75 m/min	N
Aluminiu (cu aşchii scurte)	indicat în anumite condiții	65 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Oţel < 500 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
Oţel < 750 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oţel < 900 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oţel < 1100 N/mm ²	recomandat	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	S
GG(G)	recomandat	40 m/min	K
CuZn	recomandat	50 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		

Fișă de date

Umiditate maximă

recomandat

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG1117 3,7