

Garant**Výhodné balení 4× palička s měkkým čelem s nylonovými plochami****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG6022 40
GTIN	4069515045285
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Pevná kovová střední díl s klikou ze dřeva z ořechovce, s nylonovým ochranným pouzdrem násady a kruhovým klínem. Nylonové vložky odolné proti nárazu a opotřebení jsou připojeny ke střednímu dílu dvojčinným upevňovacím systémem.

Ocelový střední díl.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Rozsah dodávky:

4× paličky s měkkým čelem vč. nylonových vložek č. 754120 vel. 40.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka se dodává pod č. 754180 a náhradní násada pod č. 751650.

Technický popis

Délka násady	320 mm
Délka hlavy s vložkami	105 mm
Hmotnost	0,578 kg
Ø hlavy kladiva	40 mm
Druh produktu	Kladivo

Technický list

USP1

4× palička s měkkým čelem
s nylonovými plochami

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6022 40