

Garant GRIDLINE

## Postes de travail informatiques, Type: DE



### Données de commande

N° commande	948121 DE
GTIN	4062406073787
Classe d'article	9GS

### Description

#### Exécution:

Compartiment écran TFT pour écrans plats avec compartiment de rangement fixe pour câbles. Compartiment ordinateur avec ventilateur dans le couvercle et une tablette réglable. Tiroir pour clavier verrouillable avec repose-poignets en bambou, réglage en hauteur à 3 niveaux au pas de 60 mm. Tiroir pour clavier encliquetable en fin de course. Plateau en bambou.

#### Fonctionnement:

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

#### Livraison:

L'**installation électrique** fixe comprend une réglette de raccordement à 6 prises (250 V/16 A avec interrupteur marche/arrêt) et un câble de raccordement de 1,2 m.

#### Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes et tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

#### Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

### Description technique

## Fiche technique

Largeur en G	30
Poids	82 kg
Largeur	750 mm
Largeur utile compartiment écran	690 mm
Profondeur en G	20
Hauteur utile compartiment écran	460 mm
Profondeur	500 mm
Hauteur	1740 mm
Profondeur utile compartiment écran	230 mm
Hauteur utile bâti	645 mm
Largeur utile bâti	700 mm
Indice de protection IP	IP 41
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	F
Interrupteur marche/arrêt	oui
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Type de produit	Postes de travail informatiques

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/948121-DE>