

Garant**DCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7140-2, Veľkosť: 070202**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG3525 070202
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 mm/min
Obsah	260449 HB7140-2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Počet kusov	50

Technický list

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3525 070202