



6hranný úhlový klíč, dlouhý práškově nanášený lak, 6hran: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	627140 10
GTIN	7610733200399
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až **30°**.

Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný, chromovaný a **s práškově nanášeným lakem**. Hrany lehce sražené.

Výhoda:

Snadné nalezení správného klíče díky zapamatovatelnému barevnému značení.

Technický popis

Délka ramen	230×46 mm
Povrch	povrch chromovaný přes nikl
6hran	10 mm
Materiál	Speciální slitina PB Swiss Tools
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Dlouhé provedení	ano
Druh produktu	Šroubováky

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/627140-10>